

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1718870000
Typ	VG 36-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352097
Förp.	10 Stück

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	40,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,594 inch
Längd	49,5 mm	Bygglängd (tum)	1,949 inch
Nettovikt	263,6 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	37 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	25 mm
Förskruvningar	PG, PG 36	Gänga (yttre)	PG 36
Gängningslängd	9 mm	Gängstigning	1,59 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	33 mm
Kabeldiameter utsidan min.	23 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	52 mm	Nyckelbredd 1	50 mm
Nyckelbredd 2	50 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	6,7 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	6,7 Nm	Vridmoment muffar, max.	10 Nm
Vridmoment muffar, min.	10 Nm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719610000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
Förp.	20 Stück	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719510000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 36, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352776	
Förp.	50 Stück	

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG36-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719220000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 36, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352479	Mässing, förnicklad
Förp.	50 Stück	