

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, egyenes, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1718880000</a>
Típus	VG 42-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352103
Qty.	5 Stück

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	43,5 mm	Magasság (coll)	1,713 inch
Hossz	53,5 mm	Hossz, inch	2,106 inch
Nettó tömeg	356,8 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

## Általános információk

AF 1. méret	57 mm	AF 2. méret	57 mm
AF mérete	62 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	10 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10 Nm
Halogén	Nem	Kábel külső átmérője, max.	39 mm
Kábel külső átmérője, min.	29 mm	Külső menet	PG 42
Menet hossza	10 mm	Menetemelkedés	1,59 mm
Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max.	43 mm	Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min.	31 mm
Tömszelencék	PG, PG 42	Tömítés	NBR
Tömítőbetét	NBR	Védelmi osztály	IP54
Védelmi osztály, GWDR	IP65	Zárt anya nyomatéka, max.	6,7 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	6,7 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG42-NP	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1719620000</a>	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 42, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352882	
Qty.	10 Stück	

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG42-PO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1719520000</a>	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 42, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352783	
Qty.	10 Stück	

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG42-MS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1719230000</a>	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 42, 5 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190352486	nikkelezett
Qty.	25 Stück	