

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1718880000</a>
Typ	VG 42-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352103
Förp.	5 Stück

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	43,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,713 inch
Längd	53,5 mm	Bygglängd (tum)	2,106 inch
Nettovikt	356,8 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	43 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	31 mm
Förskruvningar	PG, PG 42	Gänga (yttre)	PG 42
Gängningslängd	10 mm	Gängstigning	1,59 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	39 mm
Kabeldiameter utsidan min.	29 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	62 mm	Nyckelbredd 1	57 mm
Nyckelbredd 2	57 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	6,7 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	6,7 Nm	Vridmoment muffar, max.	10 Nm
Vridmoment muffar, min.	10 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG42-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719620000</a>	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 42, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352882	
Förp.	10 Stück	

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG42-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719520000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 42, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352783	
Förp.	10 Stück	

## VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG42-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719230000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 42, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352486	Mässing, förnicklad
Förp.	25 Stück	