

VG 48-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1718890000
Typ	VG 48-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352110
Förp.	5 Stück

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Längd	55 mm	Bygglängd (tum)	2,165 inch
Nettovikt	452 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningsområde, dragavlastning, max.	48 mm	Anslutningsområde, dragavlastning, min.	35 mm
Förskruvningar	PG, PG 48	Gänga (yttre)	PG 48
Gängningslängd	10 mm	Gängstigning	1,59 mm
Halogener	Nej	Kabeldiameter utsidan max.	45 mm
Kabeldiameter utsidan min.	35 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	68 mm	Nyckelbredd 1	68 mm
Nyckelbredd 2	64 mm	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP65	Tätning	NBR
Tätningssats	NBR	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-20 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	6,7 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	6,7 Nm	Vridmoment muffar, max.	10 Nm
Vridmoment muffar, min.	10 Nm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG48-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719240000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 48, 5.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352493	Mässing, förnicklad
Förp.	10 Stück	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG48-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719530000	GWDR PO (plantätning - polyetylen), Tätningsring, PG 48, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352790	
Förp.	5 Stück	

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG48-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719630000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 48, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352899	
Förp.	5 Stück	