

SKMU PG29-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 29, 4 mm, Laiton, nickelé
Référence	1719210000
Type	SKMU PG29-MS
GTIN (EAN)	4008190352431
Qté.	50 pièce(s)

SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Poids net	11,7 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	47,36 mm	Epaisseur	4 mm
Filetage (extérieur)	PG 29	Filetage (intérieur)	PG 29
Halogène	Non	Longueur du filetage	4 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,59 mm
Presse-étoupes	PG 29	Taille de clé 1	41 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

