

## SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 29, 4 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1719210000</a>
Típus	SKMU PG29-MS
GTIN (EAN)	4008190352431
Qty.	50 Stück

## SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Nettó tömeg	11,7 g		

## Általános információk

AF 1. méret	41 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Belső menet	PG 29	Halogén	Nem
Külső menet	PG 29	Külső átmérő	47,36 mm
Menet hossza	4 mm	Menetemelkedés	1,59 mm
Tömszelencék	PG 29	Vastagság	4 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9,1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**SKMU PG29-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**