

SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG 29, 4 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1719210000
Typ	SKMU PG29-MS
GTIN (EAN)	4008190352431
Ilość	50 Szt.

SKMU PG29-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Masa netto	11,7 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG 29	Halogenki	Nie
długość gwintu	4 mm	grubość	4 mm
gwint (wewnętrzny)	PG 29	gwint (zewnętrzny)	PG 29
rozmiar klucza 1	41 mm	skok gwintu	1,59 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	średnica zewnętrzna	47,36 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

SKMU PG29-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

