

**GWDR PG7-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 7, Polyetylen
Art.nr.	<a href="#">1719440000</a>
Typ	GWDR PG7-PO
GTIN (EAN)	4008190352691
Förp.	100 Stück

## GWDR PG7-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0,079 inch
Nettovikt	0,19 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-30 °C...90 °C
-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	PG 7
Gänga (inre)	PG 7	Gänga (yttre)	PG 7
Innerdiameter D2	12,5 mm	Material	Polyetylen
Silikon	Ja	Tätning	PE-HD
Tätningens ring diameter	16,5 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	2 mm
Ytterdiameter	16,5 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**GWDR PG7-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**