

## GWDR PG13,5-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 13,5, Polietilén
Rendelési szám	<a href="#">1719470000</a>
Típus	GWDR PG13,5-PO
GTIN (EAN)	4008190352721
Qty.	100 Stück

## GWDR PG13,5-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0,079 inch
Nettó tömeg	0,27 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-30 °C...90 °C
-------------------	----------------

## Általános információk

Anyag	Polietilén	Belső menet	PG 13,5
Belső átmérő D2	20,4 mm	Külső menet	PG 13,5
Külső átmérő	25 mm	Szilikon	Igen
Tömszelencék	PG 13,5	Tömítés	PE-HD
Tömítőgyűrű átmérője	25 mm	Vastagság	2 mm
Vezetékek száma	1	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**GWDR PG13,5-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**