

GWDR PG16-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, PG 16, Полиэтилен
Номер для заказа	1719480000
Тип	GWDR PG16-PO
GTIN (EAN)	4008190352745
Кол.	100 Шт.

GWDR PG16-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	2 мм	Высота (в дюймах)	0,079 inch
Масса нетто	0,23 g		

Температуры

Рабочая температура	-30 °C...90 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Внутренний диаметр D2	22,5 мм	Диаметр уплотнительного кольца	27 мм
Кабельные вводы	PG 16	Количество жил	1
Материал	Полиэтилен	Наружный диаметр	27 мм
Резьба (внутренняя)	PG 16	Резьба (наружная)	PG 16
Силикон	Да	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Толщина	2 мм
Уплотнение	Полиэтилен ВП		

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

GWDR PG16-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

