

GWDR PG21-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 21, Polyetylén
Objednací číslo	1719490000
Typ	GWDR PG21-PO
GTIN (EAN)	4008190352752
Množství	100 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 17:56:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0,118 inch
Čistá hmotnost	0,52 g		

Teploty

Provozní teplota	-30 °C...90 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	PG 21	Materiál	Polyetylén
Počet vodičů	1	Průměr těsnění	33,5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Silikon	Ano	Tloušťka	3 mm
Těsnění	PE-HD	Vnitřní průměr D2	28,3 mm
Vnitřní závit	PG 21	Vnější průměr	33,5 mm
Vnější závit	PG 21		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

