

GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 21, Polyetylen
Art.nr.	1719490000
Typ	GWDR PG21-PO
GTIN (EAN)	4008190352752
Förp.	100 Stück

GWDR PG21-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Nettovikt	0,52 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-30 °C...90 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	PG 21
Gänga (inre)	PG 21	Gänga (yttre)	PG 21
Innerdiameter D2	28,3 mm	Material	Polyetylen
Silikon	Ja	Tätning	PE-HD
Tätningens ring diameter	33,5 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	3 mm
Ytterdiameter	33,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

GWDR PG21-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**