

GWDR PG7-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 7, Neopren |
| Objednací číslo | 1719540000 |
| Typ | GWDR PG7-NP |
| GTIN (EAN) | 4008190352806 |
| Množství | 100 ks |

GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška | 1,2 mm | Výška (v palcích) | 0,047 inch |
| Čistá hmotnost | 0,25 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|------------------|
| Provozní teplota | -40 °C... 100 °C |
|------------------|------------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Halogen | Ano | Kabelové vývodky | PG 7 |
| Materiál | Neoprén | Počet vodičů | 1 |
| Průměr těsnění | 17 mm | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Silikon | Ne |
| Tloušťka | 1,2 mm | Těsnění | Neoprén |
| Vnitřní průměr D2 | 11,6 mm | Vnitřní závit | PG 7 |
| Vnější průměr | 17 mm | Vnější závit | PG 7 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001181 | ETIM 7.0 | EC001181 |
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

