

GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 7, Neoprén
Rendelési szám	1719540000
Típus	GWDR PG7-NP
GTIN (EAN)	4008190352806
Qty.	100 Stück

GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	1,2 mm	Magasság (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	0,25 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

Általános információk

Anyag	Neoprén	Belső menet	PG 7
Belső átmérő D2	11,6 mm	Halogén	Igen
Külső menet	PG 7	Külső átmérő	17 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	PG 7
Tömítés	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	17 mm
Vastagság	1,2 mm	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

GWDR PG7-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**