

**GWDR PG7-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsskiva, PG 7, Neopren
Art.nr.	<a href="#">1719540000</a>
Typ	GWDR PG7-NP
GTIN (EAN)	4008190352806
Förp.	100 Stück

## GWDR PG7-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	1,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,047 inch
Nettovikt	0,25 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

## Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	PG 7
Gänga (inre)	PG 7	Gänga (yttre)	PG 7
Halogener	Ja	Innerdiameter D2	11,6 mm
Material	Neopren	Silikon	Nej
Tätning	Neopren	Tätningring diameter	17 mm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Tjocklek	1,2 mm	Ytterdiameter	17 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## GWDR PG7-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

