

**GWDR PG13,5-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 13,5, Neoprén
Objednací číslo	<a href="#">1719570000</a>
Typ	GWDR PG13,5-NP
GTIN (EAN)	4008190352837
Množství	100 ks

## GWDR PG13,5-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	1,2 mm	Výška (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	0,54 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 100 °C
------------------	------------------

## Všeobecné informace

Halogen	Ano	Kabelové vývodky	PG 13,5
Materiál	Neoprén	Počet vodičů	1
Průměr těsnění	27 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Silikon	Ne
Tloušťka	1,2 mm	Těsnění	Neoprén
Vnitřní průměr D2	19,5 mm	Vnitřní závit	PG 13,5
Vnější průměr	27 mm	Vnější závit	PG 13,5

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### GWDR PG13,5-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

