

GWDR PG13,5-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 13,5, Neopren
Art.nr.	1719570000
Typ	GWDR PG13,5-NP
GTIN (EAN)	4008190352837
Förp.	100 Stück

GWDR PG13,5-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	1,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,047 inch
Nettovikt	0,54 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	PG 13,5
Gänga (inre)	PG 13,5	Gänga (yttre)	PG 13,5
Halogener	Ja	Innerdiameter D2	19,5 mm
Material	Neopren	Silikon	Nej
Tätning	Neopren	Tätningring diameter	27 mm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Tjocklek	1,2 mm	Ytterdiameter	27 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

GWDR PG13,5-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**