

## GWDR PG16-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 16, Neoprén
Rendelési szám	<a href="#">1719580000</a>
Típus	GWDR PG16-NP
GTIN (EAN)	4008190352844
Qty.	100 Stück

## GWDR PG16-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	1,2 mm	Magasság (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	0,88 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

## Általános információk

Anyag	Neoprén	Belső menet	PG 16
Belső átmérő D2	22,5 mm	Halogén	Igen
Külső menet	PG 16	Külső átmérő	30 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	PG 16
Tömítés	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	30 mm
Vastagság	1,2 mm	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**GWDR PG16-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**