

GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 21, Neoprén
Rendelési szám	1719590000
Típus	GWDR PG21-NP
GTIN (EAN)	4008190352851
Qty.	100 Stück

GWDR PG21-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	1,5 mm	Magasság (coll)	0,059 inch
Nettó tömeg	0,98 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

Általános információk

Anyag	Neoprén	Belső menet	PG 21
Belső átmérő D2	28,3 mm	Halogén	Igen
Külső menet	PG 21	Külső átmérő	35 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	PG 21
Tömítés	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	35 mm
Vastagság	1,5 mm	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

GWDR PG21-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**