

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 42, Neoprén
Rendelési szám	1719620000
Típus	GWDR PG42-NP
GTIN (EAN)	4008190352882
Qty.	10 Stück

GWDR PG42-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	1,5 mm	Magasság (coll)	0,059 inch
Nettó tömeg	3,2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

Általános információk

Anyag	Neoprén	Belső menet	PG 42
Belső átmérő D2	54 mm	Halogén	Igen
Külső menet	PG 42	Külső átmérő	65 mm
Szilikon	Nem	Tömszelencék	PG 42
Tömítés	Neoprén	Tömítőgyűrű átmérője	65 mm
Vastagság	1,5 mm	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

GWDR PG42-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**