

## VG 9-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, rovný, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Polyamid 6
Objednací číslo	<a href="#">1720480000</a>
Typ	VG 9-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358693
Množství	50 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	66 mm	Výška (v palcích)	2,598 inch
Délka	74 mm	Délka (v palcích)	2,913 inch
Čistá hmotnost	9,68 g		

## Teploty

Provozní teplota	-20 °C...100 °C
------------------	-----------------

## Všeobecné informace

AF velikost 1	19 mm	Délka závitu	8 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	PG
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,41 mm
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnění	CR
Utahovací moment	1,5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	2,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	1,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	3 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	2 Nm	Velikost AF	19 mm
Vnější průměr kabelu, max.	8 mm	Vnější průměr kabelu, min.	4 mm
Vnější závit	PG 9		

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E140310
---	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## VG 9-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG9-NP	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6719550000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352813	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 9, Neopren
Množství	100 ks	

### Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG9-K GR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">697450000</a>	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 9, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190880569	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	

**VG 9-K68 SKS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR PG9-PO	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6719450000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352707	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 9, Polyetylén
Množství	100 ks	