

CB 200/3,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 3,5 x 200 mm, Polyamid 66, 180 N
Objednací číslo	1720630000
Typ	CB 200/3,5 NC
GTIN (EAN)	4008190362317
Množství	100 ks

CB 200/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,25 mm	Hloubka (v palcích)	0,049 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Šířka	3,5 mm	Šířka (v palcích)	0,138 inch
Čistá hmotnost	0,929 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C
-------------------------	-------------

Instalační materiály

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Odolné proti UV záření	Ne
Pevnost v tahu	180 N	Pevnost v tahu (síla v librách)	40 lbf
Pro znovuotevření	Ne	Průměr kabelu, max.	50 mm
Průměr svazku, max.	50 mm	Průměr svazku, min.	3 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E317499

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000 160627 001](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

CB 200/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

