

CB 160/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 4,5 x 160 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	1723540000
Típus	CB 160/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190366247
Qty.	100 Stück

CB 160/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	1,3 mm	Mélység (coll)	0,051 inch
Magasság	160 mm	Magasság (coll)	6,299 inch
Szélesség	4,5 mm	Szélesség (coll)	0,177 inch
Nettó tömeg	1,02 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	40 mm	Kötegelési átmérő, max.	38 mm
Kötegelési átmérő, min.	2,5 mm	Szakítószilárdság	220 N
Szakítószilárdság	49 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DE PI830000 160627 001
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CB 160/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

