

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® készletek rendszerint egy tűs betétet, egy hüvelybetétet, egy dugóházat, egy válaszfalházat és egy tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller szabványos dugaszolható csatlakozó kombinációk nagy választékát kínálja metrikus vagy PG kábelbevezető menetekkel, csavaros vagy PUSH IN csatlakozással.

Általános rendelési adatok

Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HSB, Méret: 6, Pólusok: 6, Csavaros csatlakozás, 400 V, 35 A, PG 21
Rendelési szám	1724000000
Típus	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
Qty.	1 Stück

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 596,68 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

Verzió

BG	6	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Kábelbevezetések mérete	PG 21	Méret	6
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Szín (RAL)	RAL 7035

Általános adatok

Anyag	alumínium présöntvény	BG	6
Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	Méret	6
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	400 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	35 A
Pólusszám	6	Sorozat	HSB
Tömszelencék	PG 21		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	BG	6
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Min. nyomaték a főérintkező számára	1,2 Nm
Méret	6	Primer érintkező max. nyomatéka	1,5 Nm
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Verzió
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 Stück	

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 16	Verzió
Rendelési szám	1431000000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 24	Verzió
Rendelési szám	1430900000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 32	Verzió
Rendelési szám	1430800000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 Stück	