

LM MT300 15/4.6 SI


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | LaserMark, Značky na přístroje, 4.63 x 15 mm, Stříbrná |
| Objednací číslo | 1724140001 |
| Typ | LM MT300 15/4.6 SI |
| GTIN (EAN) | 4008190368937 |
| Množství | 10 ks |

Datum vytvoření 28. května 2024 6:26:27 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška | 4,63 mm | Výška (v palcích) | 0,182 inch |
| Šířka | 15 mm | Šířka (v palcích) | 0,591 inch |
| Čistá hmotnost | 11,4 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Barevný | Stříbrná | |
| Halogen | Ne | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | |
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | |
| Materiál | Polyester, bez obsahu PVC | |
| Metoda tisku | Laserový tisk | |
| Počet na list | 627 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 List se štítky = 627 Značky na přístroje | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | List se štítky |
| | Počet kombinací v balení | 10 |
| | Počet značek na kombinaci | 627 |
| Počet štítků v balení | 6 270 | |
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Schválení podle UL 969 | Ano | |
| Verze | Samolepicí | |
| Šířka | 15 mm | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

