


LM MT300 15/4.6 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 4.63 x 15 mm, Silver
Art.nr.	1724140001
Typ	LM MT300 15/4.6 SI
GTIN (EAN)	4008190368937
Förp.	10 Stück

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	4,63 mm	Bygghöjd (tum)	0,182 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Nettovikt	11,4 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 6 270

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal märkningar per kombination	627
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10

Antal märkningar per kombination 1 Etikettark = 627 Apparatmärkning

Antal per ark 627

Bredd 15 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB

Färgkod Silver

Godkännande enligt UL 969 Ja

Halogener Nej

Limma Akrylatlim

Material Polyester, PVC fri

Märkningsmetod Laserutskrift

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Temperaturområde för användning max. 150 °C

Temperaturområde för användning min. -40 °C

Utförande självhäftande

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

LM MT300 15/4.6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

