

LM MT300 15/4.6 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 4.63 x 15 mm, vit
Art.nr.	1724141044
Typ	LM MT300 15/4.6 WS
GTIN (EAN)	4008190368944
Förp.	10 Stück

LM MT300 15/4.6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	4,63 mm	Bygghöjd (tum)	0,182 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Nettovikt	0,011 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 6 270

Antal märkningar per förpackningsenhet	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Leveransform	Etikettark
	Antal märkningar per kombination	627

Antal märkningar per kombination 1 Etikettark = 627 Apparatmärkning

Antal per ark 627

Bredd 15 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB

Färgkod vit

Godkännande enligt UL 969 Ja

Halogener Nej

Limma Akrylatlim

Material Polyester, PVC fri

Materialfärg enligt motståndskod 9

Märkningsmetod Laserutskrift

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Temperaturområde för användning max. 150 °C

Temperaturområde för användning min. -40 °C

Utförande självhäftande

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
----------------------------	--------------------------

REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
------------	-----------------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

LM MT300 15/4.6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 15/4.6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

