

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: anting- en självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
Art.nr.	1736181044
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190985950
Förp.	200 Stück
anpassad skrivare	2715590000 2438520000 2438510000

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Höjd	7 mm	Bygghöjd (tum)	0,276 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	0,515 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Apparatmärkning	
Antal per ark	40	
Antal per rulle	40	
Applikation/Tillverkare	Siemens Sirius 3R	
Bredd	20 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Material	PA 66	
Materialfärg enligt motståndskod	9	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Utförande	jackbar	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Meddelande om produktändring	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	SCHS4 K	Artikelbeteckning
Art.nr.	1753460000	Apparatmärkning, Tillbehör x 10 mm, PVC, Färgkod: grå, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248014323	
Förp.	1 Stück	
Typ	SCHS3 K	Artikelbeteckning
Art.nr.	1753480000	Apparatmärkning, Tillbehör x 10 mm, PVC, Färgkod: svart, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248014347	
Förp.	1 Stück	

WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledarareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats.

Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/20	Artikelbeteckning
Art.nr.	1753490000	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent
GTIN (EAN)	4032248010615	
Förp.	50 Stück	