

GWDR M16-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное кольцо, M 16, Неопрен
Номер для заказа	1736230000
Тип	GWDR M16-NP
GTIN (EAN)	4008190956028
Кол.	50 Шт.

GWDR M16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	1,2 мм	Высота (в дюймах)	0,047 inch
Масса нетто	0,4 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 100 °C
---------------------	------------------

Общие данные

Диаметр уплотнительного кольца	22 мм	Кабельные вводы	M 16
Количество жил	1	Материал	Неопрен
Наружный диаметр	22 мм	Резьба (внутренняя)	M 16
Резьба (наружная)	M 16	Силикон	Нет
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	1,2 мм	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

GWDR M16-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

