

## GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 20, Neoprén
Rendelési szám	<a href="#">1736240000</a>
Típus	GWDR M20-NP
GTIN (EAN)	4008190956035
Qty.	50 Stück

## GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	1,2 mm	Magasság (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	0,356 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 100 °C
-------------------	------------------

## Általános információk

Anyag	Neoprén	Belső menet	M 20
Külső menet	M 20	Külső átmérő	24 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Szilikon	Nem
Tömszelencék	M 20	Tömítőgyűrű átmérője	24 mm
Vastagság	1,2 mm	Vezetékek száma	1
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**GWDR M20-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**