

## GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 20, Neopren
Art.nr.	<a href="#">1736240000</a>
Typ	GWDR M20-NP
GTIN (EAN)	4008190956035
Förp.	50 Stück

## GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	1,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,047 inch
Nettovikt	0,356 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

## Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	M 20
Gänga (inre)	M 20	Gänga (yttre)	M 20
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	Ja
Innerdiameter D2	20 mm	Material	Neopren
Silikon	Nej	Tätning	Neopren
Tätningsring diameter	24 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Tjocklek	1,2 mm
Ytterdiameter	24 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## GWDR M20-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

