

**GWDR M25-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	GWDR B (плоская прокладка — неопреповая), Уплотнительное кольцо, M 25, Неопрен
Номер для заказа	<a href="#">1736250000</a>
Тип	GWDR M25-NP
GTIN (EAN)	4008 190956042
Кол.	100 Шт.

## GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	1,5 мм	Высота (в дюймах)	0,059 inch
Масса нетто	0,32 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 100 °C
---------------------	------------------

## Общие данные

Внутренний диаметр D2	25 мм	Галогены	Да
Диаметр уплотнительного кольца	30 мм	Кабельные вводы	M 25
Количество жил	1	Материал	Неопрен
Наружный диаметр	30 мм	Резьба (внутренняя)	M 25
Резьба (наружная)	M 25	Силикон	Нет
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	1,5 мм	Уплотнение	Неопрен
Шаг резьбы	1,5 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**GWDR M25-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

