

GWDR M25-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsskiva, M 25, Neopren
Art.nr.	1736250000
Typ	GWDR M25-NP
GTIN (EAN)	4008190956042
Förp.	100 Stück

GWDR M25-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	1,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,059 inch
Nettovikt	0,32 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Allmänna uppgifter

Antal ledare	1	Förskruvningar	M 25
Gänga (inre)	M 25	Gänga (yttre)	M 25
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	Ja
Innerdiameter D2	25 mm	Material	Neopren
Silikon	Nej	Tätning	Neopren
Tätningsring diameter	30 mm	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Tjocklek	1,5 mm
Ytterdiameter	30 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

GWDR M25-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**