

SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Verzió	SZS (recés alátét), Körmös alátétek, M 20, Nemesacél 1.4404 (316 L)
Rendelési szám	1736310000
Típus	SZS M20
GTIN (EAN)	4008190963514
Qty.	10 Stück

SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	4,5 mm	Magasság (coll)	0,177 inch
Nettó tömeg	5,13 g		

Általános információk

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Belső menet	M 20
Belső átmérő D2	21,3 mm	Halogén	halogénmentes
Külső menet	M 20	Külső átmérő	32,4 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Tömszelencék	metrikus
Vastagság	1,5 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SZS M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**