

SZS M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SZS (roubkovaná podložka), Přídržné ozubené podložky, M 63, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Objednací číslo	1736360000
Typ	SZS M63
GTIN (EAN)	4008190963569
Množství	5 ks

SZS M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	4,5 mm	Výška (v palcích)	0,177 inch
Čistá hmotnost	30,4 g		

Všeobecné informace

Halogen	bez obsahu halogenů	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Stoupání závitu	1,5 mm
TLoušťka	1,9 mm	Vnitřní průměr D2	64 mm
Vnitřní závit	M 63	Vnější průměr	87 mm
Vnější závit	M 63		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

SZS M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

