

**EA-RING MS/M 63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 63, Mosaz poniklovaná
Objednávací číslo	<a href="#">1736540000</a>
Typ	EA-RING MS/M 63
GTIN (EAN)	4008190963651
Množství	10 ks

## EA-RING MS/M 63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	125,5 mm	Výška (v palcích)	4,941 inch
Délka	125,5 mm	Délka (v palcích)	4,941 inch
Čistá hmotnost	41 g		

## Všeobecné informace

Kabelové vývodky	M 63	Materiál	Mosaz poniklovaná
Mezera, vnitřní rozměr B	67 mm	Tloušťka	1,5 mm
Vnitřní průměr D2	13,5 mm	Vnější průměr	77 mm
Vnější závit	M 63	Šířka, vnější rozměr C	40 mm

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
--------------	----------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**EA-RING MS/M 63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**