

## EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 75, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1736550000</a>
Típus	EA-RING MS/M 75
GTIN (EAN)	4008190963668
Qty.	10 Stück

## EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	137,5 mm	Magasság (coll)	5,413 inch
Hossz	137,5 mm	Hossz, inch	5,413 inch
Nettó tömeg	42,7 g		

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

## Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Belső átmérő D2	13,5 mm
Hézag, belső méret, B	73 mm	Külső menet	M 75
Külső átmérő	89 mm	Szélesség, külső méret, C	40 mm
Tömszelencék	M 75	Vastagság	1,5 mm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**EA-RING MS/M 75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**