

SKMU M40 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	1736960000
Typ	SKMU M40 K SW
GTIN (EAN)	4008190956431
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:28:57 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SKMU M40 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	7 mm	Bygghöjd (tum)	0,276 inch
Nettovikt	1,92 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Förskruvningar	M 40
Gänga (inre)	M 40	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	7 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Nej	Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Nyckelbredd 1	50 mm	Silikon	Nej
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Tjocklek	7 mm	Ytterdiameter	57,75 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

SKMU M40 K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**