

**SKMU M20 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 3 mm, Mosaz poniklovaná |
| Objednací číslo | <a href="#">1737000000</a>  |
| Typ             | SKMU M20 MS   |
| GTIN (EAN)      | 4008190956479   |
| Množství        | 100 ks  |

## SKMU M20 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška          | 3 mm   | Výška (v palcích) | 0,118 inch |
| Čistá hmotnost | 2,45 g |                   |            |

## Všeobecné informace

|               |                   |                  |        |
|---------------|-------------------|------------------|--------|
| AF velikost 1 | 24 mm             | Délka závitu     | 3 mm   |
| Halogen       | Ne                | Kabelové vývodky | M 20   |
| Materiál      | Mosaz poniklovaná | Stoupání závitu  | 1,5 mm |
| Tloušťka      | 3 mm              | Vnitřní závit    | M 20   |
| Vnější průměr | 26,56 mm          | Vnější závit     | M 20   |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury         |  |

### SKMU M20 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

