

## SKMU M32 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 32, 4 mm, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1737020000</a>
Type	SKMU M32 MS
GTIN (EAN)	4008190956493
Qté.	100 pièce(s)

**SKMU M32 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Poids net	2,12 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

**Caractéristiques générales**

Diamètre extérieur	41,58 mm	Epaisseur	4 mm
Filetage (extérieur)	M 32	Filetage (intérieur)	M 32
Halogène	Non	Longueur du filetage	4 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Presse-étoupes	M 32	Taille de clé 1	36 mm

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

### SKMU M32 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

