

SKMU M32 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1737020000
Typ	SKMU M32 MS
GTIN (EAN)	4008190956493
Förp.	100 Stück

SKMU M32 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0,157 inch
Nettovikt	2,12 g		

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	M 32	Gänga (inre)	M 32
Gänga (yttre)	M 32	Gängningslängd	4 mm
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	Nej
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	36 mm
Tjocklek	4 mm	Ytterdiameter	41,58 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

SKMU M32 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**