

## SKMU M40 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 5 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1737030000</a>
Typ	SKMU M40 MS
GTIN (EAN)	4008190956509
Förp.	50 Stück

## SKMU M40 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0,197 inch
Nettovikt	4,92 g		

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	M 40	Gänga (inre)	M 40
Gänga (yttre)	M 40	Gängningslängd	5 mm
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	Nej
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	46 mm
Tjocklek	5 mm	Ytterdiameter	50,8 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## SKMU M40 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

