

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Verzió	VPK EX (Ex záródugó, műanyag), Záródugók, zárt állapotban, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Poliamid
Rendelési szám	1737070000
Típus	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
Qty.	100 Stück

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Hossz	19 mm	Hossz, inch	0,748 inch
Átmérő	16 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	14 mm	Nettó tömeg	2,67 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

Technical properties

Védelmi osztály	IP54, IP66
-----------------	------------

Műszaki adatok

Védelmi osztály	IP54, IP66	Szín	mélyfekete
Védelmi osztály	IP54, IP66		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

VP M16-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M16-NP	Verzió
Rendelési szám	1736230000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 16, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956028	
Qty.	50 Stück	

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M16 MS	Verzió
Rendelési szám	1736990000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 16, 2.8 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190956462	nikkelezett
Qty.	100 Stück	