

VP M16-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Blindproppar är till för att försluta överflödiga förskruvningsskruvhål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VPK EX (Ex blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid
Art.nr.	1737070000
Typ	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
Förp.	100 Stück

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0,748 inch
Längd	19 mm	Bygglängd (tum)	0,748 inch
Diameter	16 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	14 mm	Nettovikt	2,67 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP54, IP66
-------------	------------

Tekniska data

Skyddsklass	IP54, IP66	Färgkod	Djupsvart
Skyddsklass	IP54, IP66		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VP M16-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736990000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M16-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736230000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 16, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956028	
Förp.	50 Stück	