



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre.

Az Ön előnye a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

Verzió	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
Rendelési szám	1753490000
Típus	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Qty.	50 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	3,5 mm	Mélység (coll)	0,138 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0,787 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	0,457 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Vezeték- és kábeljelölők
Anyag	Polipropilén
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	8 mm
Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 150 mm ²	Vezeték külső átm.	7 - 115 mm
Vezeték külső átmérő, max.	115 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Legfeljebb 7,7 mm-es szélességű kábelkötegelőhöz
------------------	--

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Felhasználási példa



Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 Stück	

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	1736181687	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: sárga, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248208265	
Qty.	200 Stück	

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Verzió
Rendelési szám	1736181696	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: Türkiz, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985967	
Qty.	200 Stück	

ESO betétcímkék



Általános rendelési adatok

Típus	ESO 8/20 DIN A4 GE	Verzió
Rendelési szám	1919900000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 20 x 7 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248556908	
Qty.	10 Stück	

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Verzió
Rendelési szám	1919880000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 20 x 7 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248556878	
Qty.	10 Stück	
Típus	ESO 8/20 DIN A4 WS	Verzió
Rendelési szám	1919890000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 20 x 7 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248556892	
Qty.	10 Stück	
Típus	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Verzió
Rendelési szám	1919870000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 20 x 7 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248556861	
Qty.	10 Stück	

ELS 8/20



ELS

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztaszító WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 8/20 MM GE	Verzió
Rendelési szám	8005240000	ELS, Behelyezhető jelölők, 20 x 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390032	
Qty.	3 000 Stück	
Típus	ELS 8/20 MM WS	Verzió
Rendelési szám	8005180000	ELS, Behelyezhető jelölők, 20 x 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118389968	
Qty.	3 000 Stück	