

ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ESG, Značky na přístroje x 17 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace zákazníka, lze zapojit
Objednací číslo	1766640000
Typ	ESG 8/17 SCHS MC SDR
GTIN (EAN)	4032248065530
Množství	40 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Čistá hmotnost	0,38 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Lišta na štítky SchS2	
Barevný	Podle specifikace zákazníka	
Barva tisku	černá	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Materiál	PA 66	
Metoda tisku	MC Laser	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Tištěné znaky	Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)	
Verze	lze zapojit	
Šířka	17 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	SCHS2	Verze
Objednací číslo	6337400000	Označení přístrojů, Příslušenství x 8 mm, PVC, Barevný: černá
GTIN (EAN)	4032248396047	
Množství	1 ks	
Typ	SCHS2 K	Verze
Objednací číslo	6720600000	Označení přístrojů, Příslušenství x 8 mm, PVC, Barevný: černá,
GTIN (EAN)	4008190362270	Samolepicí
Množství	1 ks	