

ESG 7/20 SIRIUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace zákazníka, lze zapojit
Objednací číslo	1766650000
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR
GTIN (EAN)	4032248065547
Množství	40 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

ESG 7/20 SIRIUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Výška	7 mm	Výška (v palcích)	0,276 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	0,275 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Siemens Sirius 3R		
Barevný	Podle specifikace zákazníka		
Barva tisku	černá		
Halogen	Ne		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Materiál	PA 66		
Metoda tisku	MC Laser		
Počet na list	40		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Tištěné znaky	Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO)		
Verze	lze zapojit		
Šířka	20 mm		

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

ESG 7/20 SIRIUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



ESG 7/20 SIRIUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	SCHS4 K	Verze
Objednací číslo	6753460000	Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: Šedá,
GTIN (EAN)	4032248014323	Samolepicí
Množství	1 ks	
Typ	SCHS3 K	Verze
Objednací číslo	6753480000	Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: černá,
GTIN (EAN)	4032248014347	Samolepicí
Množství	1 ks	