

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Átvezető sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, narancssárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1771430000</a>   |
| Típus          | ZDU 6-2/3AN OR   |
| GTIN (EAN)     | 4032248143160  |
| Qty.           | 50 Stück   |

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 49,5 mm    | Mélység (coll) | 1,949 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 50 mm      | Magasság       | 68 mm      |
| Magasság (coll)           | 2,677 inch | Szélesség      | 8,1 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,319 inch | Nettó tömeg    | 19,44 g    |

## Hőmérsékletek

|                                     |                                     |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                | Üzemi hőmérsékleti tartomány        | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                      |                                     |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C  |
| -50 °C                              |                                     |   |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |   |                                     |                    |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO16ATEX1808U  | Tanúsítvány száma (IECEX)           | DEMKO16ATEX1808U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V   | Áram (ATEX)                         | 38 A               |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 10 mm <sup>2</sup>  | Max. feszültség (IECEX)             | 550 V              |
| Áram (IECEX)                       | 38 A  | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 10 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                    |
|                                    |   |                                     | Ex eb II C Gb      |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D  |                                     |                    |

## Anyag adatok

|                          |       |      |              |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |              |

## Rendszer specifikációk

|                               |  |                                    |       |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| Változat                      | Húzókenyeges csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges                   | Igen  |
| Szintek száma                 | 1  | Rögzítési pontok száma szintenként | 3     |
| Potenciálok száma szintenként | 1  | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 35 |

## CSA névleges adatok

|                                    |                |                                    |       |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | B áram nagyság (CSA)               | 50 A  |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | C áram nagyság (CSA)               | 50 A  |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | D áram nagyság (CSA)               | 5 A   |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-1152892 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 20 AWG         |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |   |     |
|--------------------|----------------|---|-----|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma                               | 1   |
| Nyitott oldala     | jobb           | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                   |                         |               |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram           | 41 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ           | Névleges lökőfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,31 W            | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
|--|-----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                       |  |                     |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| Csatlakozás típusa   | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozási irány   | Ferde / hajlított   |
| Csatlakozások száma  | 3                     | Csupaszolási hossz   | 12 mm               |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 2,5 mm <sup>2</sup>   | Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>   | Kés mérete   | 0,8 x 4,0 mm        |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A5                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,22 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 8                 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 10 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>     | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 10 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | C áram nagyság (UR)                         | 45 A  |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 8 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 8 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |   |       |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693      |

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">UKCA Ex Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI ZDU/ZPE 6-2/3AN</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**ZDU 6-2/3AN OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Tartozékok

6 mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | ZQV 6/4 GE                 | Verzió                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1627870000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190200442              |                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/3 GE                 | Verzió                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1627860000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190200435              |                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/24 GE                | Verzió                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1908990000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248535309              |                                    |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/32 GE                | Verzió                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1733640000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190994334              |                                    |
| Qty.           | 10 Stück                   |                                    |
| Típus          | ZQV 6/2 GE                 | Verzió                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1627850000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 41 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190200428              |                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |                                    |

6 mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | ZAP ZDU6-2                 | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1771440000</a> | Z-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4032248169719              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | ZAP ZDU6-2 BL              | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1771450000</a> | Z-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4032248169726              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | ZAP ZDU6-2 SW              | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1814710000</a> | Z-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4032248359417              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | ZAP ZDU6-2 OR              | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1771460000</a> | Z-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4032248169733              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |

## Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35/2                    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">16630740000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4032248348916               |  |
| Qty.           | 20 Stück                    |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 14:43:13 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZEW 35                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6540000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, Felpattintható |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Verzió                       |
| Rendelési szám | <a href="#">6180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                              |
| Qty.           | 20 Stück                   |                              |

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| Típus          | ZS 12/6 MC NE WS            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">61610020000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190444600               | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 400 Stück                   |  |



## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat

SAK  
Series

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EW 35                      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383560000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190181314              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35 GR 7032              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6383530000</a> | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190027322              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |
| Típus          | EW 35/SCHA/M3              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6258660000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban   |
| GTIN (EAN)     | 4008190033477              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Z sorozat

Z  
Series

Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | ZTA 7/ZA                   | Verzió                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1780670000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 9 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248180202              |                               |
| Qty.           | 25 Stück                   |                               |

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó




A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.  
A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.  
A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZGB 30                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              | Weidmueller, fehér   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 12/8 PLUS MC NE WS      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1906000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248528158              | fehér  |
| Qty.           | 420 Stück                  |  |


## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Z sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Típus          | ZAD 2/4                    | Verzió           |
| Rendelési szám | <a href="#">1609080000</a> | Z-sorozat, Fedél |
| GTIN (EAN)     | 4008190263317              |                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |                  |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |   |
| Qty.           | 500 Stück                  |   |

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/1                   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1059000000</a> | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190172282              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |

## ZDU 6-2/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## STR átlátszó csíkok



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | STR 7 F.SCHT 7             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6515300000</a> | Kapocsjelölők, Védőkupak, 27 x 6.3 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN)     | 4008190182175              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Lapos csavarhúzó



Hornys csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDS 1.0X5.5X150            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6749380000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895605              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |