

VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrozumnější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norm VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1772230000
Typ	VG M25 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129881
Množství	25 ks

Datum vytvoření 28. dubna 2024 1:21:53 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	27,7 mm	Výška (v palcích)	1,091 inch
Délka	35,7 mm	Délka (v palcích)	1,406 inch
Čistá hmotnost	47,12 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	24 mm	AF velikost 2	27 mm
Délka závitu	8 mm	Halogen	Ano
Kabelové vývody	metrické, M 25	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	NBR
Těsnění	CR	Upínací vložka	Polyamid
Utahovací moment	6 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	6,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	11,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	10,5 Nm	Velikost AF	30 mm
Vnější průměr kabelu, max.	14 mm	Vnější průměr kabelu, min.	10 mm
Vnější závit	M 25		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD)	E-14047
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 MS SC	Verze
Objednací číslo	6930640003	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976072	Mosaz
Množství	25 ks	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-NP	Verze
Objednací číslo	6736250000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956042	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Neopren
Množství	100 ks	

VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M25	Verze
Objednací číslo	6076640000	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování
GTIN (EAN)	4032248838684	vodičů a nalisování koncovek, M 25, Nylon 6
Množství	25 ks	

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 MS	Verze
Objednací číslo	6737010000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	

VG M25 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-PO	Verze
Objednací číslo	6777950000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158218	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Polyetylén
Množství	50 ks	

Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M25	Verze
Objednací číslo	6899770000	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248850167	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Vulkanizované vlákno
Množství	25 ks	