

VG M32 - MS 68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1772240000
Typ	VG M32 - MS 68
GTIN (EAN)	4032248129898
Förp.	10 Stück

VG M32 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Längd	42 mm	Bygglängd (tum)	1,654 inch
Nettovikt	87,44 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk, M 32	Gänga (yttre)	M 32
Gängningslängd	9 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	18 mm
Kabeldiameter utsidan min.	13 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	34 mm	Nyckelbredd 1	30 mm
Nyckelbredd 2	34 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	17,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	16,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	6,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	5,5 Nm
Åtdragningsmoment	6 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260	DEF Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Skapandedatum den 2 maj 2024 15:22:55 CEST

Katalogversion 20.04.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VG M32 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00
---	---

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
----------------------	---------------------------------

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Broschyrer	
------------	--

VG M32 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M32-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736260000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 32, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956059	
Förp.	50 Stück	

Vulkaniserad fibertätning - KSWF



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M32	Artikelbeteckning
Art.nr.	1076690000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 32,
GTIN (EAN)	4032248838622	Vulkanfiber
Förp.	25 Stück	

VG M32 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M32-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1777960000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 32, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158225	
Förp.	50 Stück	

Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M32	Artikelbeteckning
Art.nr.	1076650000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 32, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838691	
Förp.	25 Stück	

VG M32 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingslåsmuttrar, obehandlade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M32 MS SC	Artikelbeteckning
Art.nr.	0930640004	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976089	Mässing
Förp.	20 Stück	

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M32 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1737020000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190956493	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	